

ZETA

4681UOP200P63

EAN 4031582308099

Номер замовлення 00829306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Zeta |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 800 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 640 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1600 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 3,172 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
| Виля Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Поворотне з'єднання | 230 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ZETA

4681UOP200P63

EAN 4031582308099

Номер замовлення 00829306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

