

ALPHA

3470ITP150P63 convex

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	700 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	195 mm
总重量	2.49 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	130 mm
转向干涉	260 mm

轮子

Tread profile	凸形
轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	0 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	11 mm

