

# KAPPA

9681FTP125P63 CL67

EAN 4031582315370

Numărul de comandă 00830497



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	660 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	550 kg
Capacitate de încărcare statică	1100 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	170 mm
Lățime totală	110 mm
Greutate totală	5,523 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

## FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	48 mm
Raza de pivotare	112,5 mm
Interferență pivotantă	225 mm
	✓
Diametru cupolă	111 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	135 mm
Lățimea plăcii	110 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

# KAPPA

9681FTP125P63 CL67

EAN 4031582315370

Numărul de comandă 00830497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

