

## LINEA

5941UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582353235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea                            |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 130 kg                           |
| Statički Nosivost              | 260 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                            |
| Sveukupna visina               | 148 mm                           |
| Ukupna širina                  | 82 mm                            |

## TOCAK

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                             |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno                   |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                       |
| Prečnik                    | 125 mm                               |
| Širina omotac              | 20 mm                                |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                             |

## KUCISTE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal       | poliamid                 |
| oblik viljuskas | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj   | precizini kuglicni lezaj |
| ofset           | 40 mm                    |
| okretni radius  | 129 mm                   |
| Otpor okretanju | 258 mm                   |
| Prečnik kupole  | 52 mm                    |
| nerdjajuci      | ✓                        |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 77 mm             |
| Širina ploče                     | 67 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 56 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 61,5 mm           |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 46,5 mm           |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 51,5 mm           |
| Prečnik otvora ploče             | 8,5 mm            |

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaIF nagrada za  
Dizajn

# LINEA

5941UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582353235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

