



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	162 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.52 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	浅灰色 (RAL7035)
偏移量	40 mm
旋转半径	95 mm
转向干涉	190 mm
圆顶直径	59 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
胎面颜色	交通灰色 A (RAL7042)
轮子颜色	交通灰色 A (RAL7042)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	90 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	50 mm
上板孔长度 (最大)	54.4 mm
上板孔宽度 (最小)	60 mm
上板孔宽度 (最大)	70 mm
上板孔直径	8.2 mm

GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648

订单号 00073760

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

