

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240

Pasūtījuma numurs 00031975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | ✓ |
| Statiskā kravnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliāmīds, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais) | 19 mm |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 21,5 mm |
| Ieteikums | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240

Pasūtījuma numurs 00031975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

