

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Mono
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	30 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	60 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	72 mm
전체 체중	0.78 kg

하우징

주택 자재	폴리프로필렌
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	스템, 회전
색상	크롬
오프셋	25 mm
회전 반경	71.8 mm
회전 간섭	143.6 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	18 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

