

# MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaf lengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	96 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	48 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	500 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,17 kg

# MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

Bestelnummer 00034873  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

