

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936
 订单号 00003170



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Agila twin |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |
| 总高 | 99 mm |
| 总宽度 | 71 mm |
| 总重量 | 0.635 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 25 mm |
| 轮体宽度 | 25 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

支架

| | |
|------|---------|
| 材料 | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 31.3 mm |
| 旋转半径 | 99 mm |
| 转向干涉 | 198 mm |
| 圆顶直径 | 65 mm |

固定件

| | |
|-------|---------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 10.3 mm |

AGILA TWIN

2977PJP075P30-10,3

EAN 4031582302936
订单号 00003170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

