

E-DRIVE FLEX


EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	E-Drive flex
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	5 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Largeur totale	190 mm
Poids	6 kg
Largeur de roue	35 mm
Largeur	190 mm
Force d'entraînement maximale	25
Force de pression de contact au sol	400
Hauteur en position relevée	140 mm
Hauteur d'installation	170 mm
Vitesse maximale	4 km/h
Garde au sol	30 mm
Inégalité du sol (minimum)	-15 mm
Dénivelé du sol (maximum)	15 mm
Température de stockage autorisée (minimale)	-10 °C
Température de stockage autorisée (maximale)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	95 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	100 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

