

## ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098

Номер заказа 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha stainless                     |
| Тип корпуса                        | Фиксированное Колесная опора        |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 80 kg                               |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg                              |
| Диапазон температур (минимальный)  | -30 °C                              |
| Диапазон температур (максимальный) | 250 °C                              |
| Общая высота                       | 128 mm                              |
| Общая ширина                       | 85 mm                               |
| Общий вес                          | 0,614 kg                            |

## КОЛЕСО

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса        | Алюминий                    |
| Материал протектора     | Демпфирование, Термостойкий |
| Подшипник               | Втулка сухого подшипника    |
| Ось                     | Винт с гайкой               |
| Цвет Колесо             | Металлический               |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы           |
| Диаметр                 | 100 mm                      |
| Ширина Протектор        | 35 mm                       |
| Ширина тела             | 35 mm                       |
| Твердость Протектор (A) | 75 Береговая A              |

## КРОНШТЕЙН

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Материал          | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы        | Широкая                    |
| Цвет              | Нержавеющая сталь          |
| Нержавеющая сталь | ✓                          |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 100 mm                 |
| Ширина пластины                          | 85 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm                   |

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098  
Номер заказа 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

