

AGILA CARE

2474XSP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358070

Numero d'ordine 00039158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto | Agila care |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | ✓ |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 163 mm |
| Peso complessivo | 0,936 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 103,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 207 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate |
| Diametro bullone | 28 mm |
| Lunghezza bullone | 96 mm |

AGILA CARE

2474XSP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358070

Numero d'ordine 00039158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

