

## GALEA STAINLESS

5085YGC125R05-22X40

EAN 4031582356236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Galea stainless                  |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                           |
| Електропроводим                    | ✓                                |
| Неръждаемост                       | ✓                                |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 162 mm                           |

## КОЛЕЛО

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото    | Полипропилен, електропроводим          |
| Материал на резбата   | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост    |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба        |
| Диаметър              | 125 mm                                 |
| Ширина на Резба       | 30 mm                                  |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А                           |

## ВИЛКА

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Материал                    | Полиамид  |
| Форма Вилица                | Затворен  |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване                  | 40 mm   |
| Интерференция при завъртане | 205 mm  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm              |
| Дължина на Болт  | 40 mm              |

# GALEA STAINLESS

5085YGC125R05-22X40

EAN 4031582356236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

