TERMÉKINFORMÁCIÓK

# DURATECH SILENT

## HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Tömített, hibrid anyag |
| Futófelület anyaga | Poliamid |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 36 mm |
| Tengely furat átmérője | 12 mm |
| Kerékagy hossza | 44 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ● ● |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Duratech silent |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 160 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 320 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,4 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok




© Copyright 2026 TENTE International GmbH