

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Integral                               |
| Tip                               | Rola pivotantă                         |
| Standard                          | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 kg                                 |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg                                 |
| Conductiv electric                | Nu                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 450 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -25 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 158 mm                                 |
| Lățime totală                     | 62 mm                                  |
| Greutate totală                   | 1,05 kg                                |
| Certificare                       | Testat și monitorizat de către TÜV Süd |

## FURCA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie        |
| Formă Furcă               | Închis                      |
| Rulment pivotant          | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                   | Alb gri (RAL9002)           |
| Offset                    | 35 mm                       |
| Raza de pivotare          | 97,5 mm                     |
| Interferență pivotantă    | 195 mm                      |
| Diametru cupolă           | 62 mm                       |

## ROATĂ

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                       |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat           |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie     |
| Benză de rulare                         | 32 mm                           |
| Roată                                   | Gri ardezie (RAL7015)           |
| Protecție pentru filet                  | Protecție integrată a filetului |
| Diametru                                | 125 mm                          |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                           |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A                   |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                      |

## RACORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tip ajustare                          | Tijă solidă, rotundă |
| Diametru Șurub                        | 32 mm                |
| Lungime Șurub                         | 45 mm                |
| Poziția filetului Șurub               | 7 mm                 |
| Cantitate orificii de montare Șurub 2 |                      |

Premiul  
pentru  
Design IFPremiul  
pentru  
Design  
Red Dot

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116

Numărul de comandă 00028878  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

