

ALPHA STAINLESS

8470U00125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	155 mm
Общо тегло	0,839 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилца	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	102,5 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

