

# DURATECH

TOO 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322491



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

**ROATĂ**

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă , grea            |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 100 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 20 mm                       |
| Lungime butuc                           | 60 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |

**PERFORMANȚĂ**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ○ ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

**ATRIBUTELE DE BAZĂ**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Duratech                  |
| Tip                               | Roată                     |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 720 kg                    |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 600 kg                    |
| Conductiv electric                | Nu                        |
| Inoxidabil                        | Nu                        |
| Capacitate de încărcare statică   | 1200 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -40 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                     |
| Greutate totală                   | 0,38 kg                   |

# DURATECH


TOO 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322491

Numărul de comandă 00804809  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAȚII DESPRE PRODUS

**DURATECH**

TOO 100x50-Ø20 HL50

EAN 4031582322494

Numărul de comandă 00804809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.