

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.218 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
휠 색상	그라파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	80 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	8.3 mm
허브 길이	46 mm
차체 너비	35 mm
트레드의 경도(A)	90 Shore A
트레드의 경도(D)	39 Shore D

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

