

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numărul de comandă 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

FURCA

Offset	37 mm
Raza de pivotare	122 mm
Interferență pivotantă	244 mm
Diametru cupolă	145 mm

RACORD

Lungime placă	145 mm
Lățimea plăcii	145 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	120 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	630 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	200 mm
Lățime totală	160 mm
Greutate totală	17,54 kg

ROATĂ

Lagăr	Butuc neprelucrat
Diametru	150 mm
Benză de rulare	40 mm
Lățimea corpului	40 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numărul de comandă 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

