

# LINEA

5941XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	130 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	260 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	145 mm
Ukupna širina	82 mm
Ukupna težina	1,07 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	40 mm
okretni radijus	129 mm
Otpor okretanju	258 mm
Prečnik kupole	52 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	22 mm
Dužina sraf	40 mm

# LINEA

5941XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

