

AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-11

EAN 4031582349979

Broj porudžbine 00036327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila stainless |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| nerdjajuci | ✓ |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 160 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 0,599 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Materijal | nerdjajuci čelik, medijum |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | nerdjajuci čelik |
| ofset | 41 mm |
| okretni radijus | 103,5 mm |
| Otpor okretanju | 207 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|---|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm |
| Savet | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-11

EAN 4031582349979
Broj porudžbine 00036327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

