

NOVATECH

ETP075x50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 550 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 1100 kg

Диапазон температур
(минимальный) -20 °CДиапазон температур
(максимальный) 60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса Сталь, железо

Материал протектора Полиуретан, Литой

Подшипник Прецизионный шариковый
подшипник

Защита от проводов С защитой резьбы

Диаметр 75 mm

Ширина Протектор 50 mm

Диаметр отверстия Ось 25 mm

Длина хаба 50 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Тип подшипника 6005

