

COMPACTA

1438PVH065P60-75X60

EAN 3700001796762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo	Rueda fija
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	85 mm
Peso total	0,143 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Cojinete liso
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	85 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, ligera
Forma de Horquilla Forma	Ancho

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	75 mm
Anchura de la placa	60 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	55 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	40 mm
Diámetro del orificio de la placa	7 mm