

NOVATECH

ИТР 250x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	55 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	55 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч	800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	2000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	1.9 kg




ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

NOVATECH

ИТР 250x55-025 H160

EAN 4031582319937

Номер на поръчката 00827859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.