

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82.5 mm
Poids global	0.5 kg

CHAPE

Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide , super lourd
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Dureté du Bandage (D)	70 Shore D

RACCORD

Longueur de plaque	73 mm
Largeur de plaque	73 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	58 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	58 mm
Diamètre du trou de la plaque	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

