

LINEA SAFETY

592DUAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea safety
Тип	Система автоматичного блокування
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	90 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	180 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	75,5 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,16 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	23 mm
Радіус повороту	66 mm
Поворотне з'єднання	132 mm
Діаметр ковпачка	30 mm
Підказка	Примус до вивільнення 23 Н та довжина пружинного удару 8 мм.

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	15 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubHaropoda
InterzumIF
Дизайн
Award

Product Drawings

