

## LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea clinic                           |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową    |
| Standardowy                    | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych  |
| Nośność przy 3 km/h            | 150 kg                                 |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg                                 |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                    |
| Nierdzewne                     | Tak                                    |
| Nośność statyczne              | 450 kg                                 |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                 |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                  |
| Wysokość całkowita             | 130 mm                                 |
| Szerokość całkowita            | 71 mm                                  |
| Waga całkowita                 | 0,94 kg                                |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez TÜV Süd |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 40 mm                      |
| Promień działania koła | 108 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 216 mm                     |
| Średnica kopuły        | 45,5 mm                    |

## KOŁO

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                               |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Kolor Koło           | Szary biały (RAL9002)                  |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu                        |
| Średnica             | 125 mm                                 |
| Szerokość Bieżnia    | 15 mm                                  |
| Szerokość korpusu    | 15 mm                                  |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                             |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                             |

## MOCOWANIE

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                      | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka                              |
| Średnica Trzpień                   | 32 mm                                                                                          |
| Długość Trzpień                    | 50 mm                                                                                          |
| Położenie gwintu Trzpień           | 7 mm                                                                                           |
| Liczba otworów montażowych Trzpień | 4                                                                                              |
| Wskazówka                          | Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. |

Klub  
Projektant  
Deutscherproduct  
design  
awardIF  
nagroda  
za projektNagroda  
Interzum

# LINEA CLINIC



5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu



Klub  
Projektant  
Deutscher



product  
design  
award

IF  
nagrada  
za projekt



Nagroda  
Interzum