

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Numero d'ordine 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ○○○○○

Rumore ○○○○○

Attrito ○○○○○

Resistenza alla corrosione ○○○○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Footmaster

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 310 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 90 °C

Altezza totale 150 mm

Larghezza complessiva 131 mm

Peso complessivo 7,01 kg

RUOTA

Cuscinetto Mozzo non lavorato

Diametro 100 mm

Larghezza battistrada 30 mm

Larghezza corpo 30 mm

SUPPORTO

Disassamento 30 mm

Raggio di piroettamento 91 mm

Ingombro di piroettamento 182 mm

Diametro cuffia superiore 104 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra 112 mm

Larghezza della piastra 112 mm

Lunghezza foro piastra (massima) 92 mm

Larghezza foro piastra (massima) 92 mm

Diametro del foro della piastra 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Numero d'ordine 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

