

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	310 kg
Przewodzący prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	150 mm
Szerokość całkowita	118 mm
Waga całkowita	6,66 kg

OBUDOWA

Wysięg	30 mm
Promień działania koła	84 mm
Zasięg działania koła	168 mm
Średnica kopuły	104 mm

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Szerokość korpusu	30 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	112 mm
Szerokość płytki	112 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	92 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	92 mm
Średnica otworu płytki	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Numer zamówienia 00800103
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

