

# LEVINA STAINLESS

5381PJC125P30-11 XL

EAN 4031582382082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Déport                  | 38.5 mm |
| Rayon d'encombrement    | 130 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 260 mm  |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 11 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Nom du produit                  | Levina stainless |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg           |
| Conducteur d'électricité        | no               |
| Inoxydable                      | yes              |
| Capacité de charge statique     | 200 kg           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C           |
| Plage de température (maximale) | 40 °C            |
| Hauteur                         | 161 mm           |
| Poids                           | 0.6 kg           |



# LEVINA STAINLESS

5381PJC125P30-11 XL

EAN 4031582382082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

