

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ○ ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	134 °C
Poids	0,084 kg

ROUE

Corps de roue	Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	31,8 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (D)	80 Shore D

CHAPE

Inoxydable ✓

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

