

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	31,8 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (D)	80 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	134 °C
Poids	0,084 kg

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

