

# LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6

EAN 4031582360004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název produktu              | Linea clinic                                             |
| Typ                         | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
| Norma                       | podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek             |
| Nosnost 3 km/h              | 150 kg                                                   |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                                                   |
| Elektrické vodivé           | Ne                                                       |
| Nerezové                    | Ano                                                      |
| Statická Nosnost            | 300 kg                                                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                                                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                                                    |
| Celková výška               | 175 mm                                                   |
| Stavební výška              | 71 mm                                                    |
| Celková hmotnost            | 1,21 kg                                                  |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd                  |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Vyosení          | 47,5 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 122,5 mm                 |
| Průměr otáčení   | 254 mm                   |

## KOLO

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                           |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty             |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem              |
| Průměr             | 150 mm                             |
| Šířka Běhoun       | 15 mm                              |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                          |

## MONTÁŽ

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze                    |
| Průměr čepu  | 32 mm                                                                             |
| Délka čepu   | 50 mm                                                                             |
| Informace    | Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. |

Návrhář  
klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
Awardproduct  
design  
awardOcenění  
iF Design  
Award

# LINEA CLINIC


5944UAC150R36-32S300H175 4xM6

EAN 4031582360004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu



Návrhář  
klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



product  
design  
award

Ocenění  
IF Design  
Award