INFORMAÇÕES DO PRODUTO

AGILA CARE

2474YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341997



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila care
Tipo	Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	163 mm
Peso geral	0,92 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	41 mm
Raio giratório	103,5 mm
Interferência giratória	207 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo	28 mm
Comprimento do Furo	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE


2474YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582341997

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH