

## BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Basetech                                  |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 200 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 400 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общий вес                          | 0,21 kg                                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                     |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо         |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 125 mm                           |
| Ширина Протектор        | 40 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 12 mm                            |
| Длина хаба              | 48 mm                            |
| Ширина тела             | 40 mm                            |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D            |

