

P10-40X17 / 8

EAN 4031582320114

Numer zamówienia 00071744



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję

**PODSTAWOWE ATUTY**

Nazwa produktu	Akcesorium
Typ obudowy	Akcesorium
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Wysokość całkowita	8 mm
Waga całkowita	0,042 kg

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z płytką w kształcie litery U
Długość płytki	40 mm
Szerokość płytki	17 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	32 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	32 mm
Średnica otworu płytki	4 mm