

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10

EAN 4031582477061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Levina light
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	75 kg
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	103 mm
Greutate totală	0,178 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Drept
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Offset	27 mm
Raza de pivotare	73 mm
Interferență pivotantă	146 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură orbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10

EAN 4031582477061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

