

## LUMINA

AA25POI050S70-8X15 (30)

EAN 4031582458947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                 |
| Type                         | Zwenkwiel met wielrem  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 40 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 80 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                  |
| Totale hoogte                | 54 mm                  |
| Totale breedte               | 55 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,09 kg                |

## VORK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen              |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel, gesloten |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend            |
| Zwenk radius               | 63 mm                      |
| Uitzwenking                | 126 mm                     |
| Diameter schroefdraad      | 8 mm                       |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| As                            | Genageld                |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 50 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                    |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D              |

## BEVESTIGING

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type bevestiging | draadstift met vierkante inzet (boven) |
| Diameter Stift   | 8 mm                                   |
| Lengte Stift     | 15 mm                                  |