

# PLAQUE DE MONTAGE

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Plaque de montage
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Hauteur	8 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige avec Platine en U
Longueur de plaque	40 mm
Largeur de plaque	27 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	32 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	32 mm
Diamètre du trou de la plaque	4 mm