

KAPPA LOAD

9652ITP160P63 flat kick pedal

EAN 4031582445299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	205 mm

CHAPE

Déport	58 mm
Rayon d'encombrement	183 mm
Diamètre d'encombrement	366 mm
Lubrification nipple	1

ROUE

Tread profile	plat
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

KAPPA LOAD

9652ITP160P63 flat kick pedal

EAN 4031582445299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

