

# AGILA

2477PIO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582372076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 60 kg                                |
| Capacidade de carga estática      | 120 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 103 mm                               |

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                     |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                  | Rolamento liso                    |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 75 mm                             |
| Largura do Piso            | 25 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                        |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 24 mm                 |
| Raio giratório          | 80 mm                 |
| Interferência giratória | 160 mm                |

## ENCAIXE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de fixação            | Expansor sintético, redondo                                  |
| Encaixe expansivo (Mínimo) | 19 mm  |
| Encaixe expansivo (Máximo) | 21,5 mm  |
| Sugestão                   | Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. |

# AGILA

2477PIO075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582372076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

