

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750
Pasūtījuma numurs 00801772



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikjspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	500 kg
Kravnesība pie 6 km/h	400 kg
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	2,37 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Pasūtījuma numurs 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

