

# AGILA

2477PIO075R07-Ø27-30

EAN 4031582372106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Agila   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnēsība pie 3 km/h                | 60 kg   |
| Statiskā kravnēsība                  | 120 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C   |
| Kopējais augstums                    | 103 mm  |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns               |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 75 mm                       |
| Protektora platums     | 25 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacikstes   |
| Ofsets              | 24 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 80 mm                  |
| Grozāms savienojums | 160 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |  |
|--|--|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš                                |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 27 mm  |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 30 mm  |
| Ieteikums                                | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2477PIO075R07-Ø27-30

EAN 4031582372106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

