

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Numărul de comandă 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stora
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	129 mm
Lățime totală	60 mm
Greutate totală	0,533 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	35 mm
Raza de pivotare	85 mm
Interferență pivotantă	170 mm
Diametru cupolă	60 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Numărul de comandă 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

