

MAXTECH

PA0050X19,5-Ø6X22,6 + ASBUS

EAN 4031582381221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,03 kg

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19,5 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	22,6 mm