

ELASTECH

IEP300X60-Ø30 TFR

EAN 4031582428483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (A)	67 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	3,865 kg

ELASTECH

IEP300X60-Ø30 TFR

EAN 4031582428483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

