

KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712

Номер замовлення 00838859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Kappa load

Тип Поворотний Колісна опора

Стандартний EN12533 — Колісні опори для великих навантажень

Обвантажопідйомність 4 км/год 660 kg

Обвантажопідйомність 6 км/год 550 kg

Статичний Вантажопідйомність 1100 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 170 mm

Загальна ширина 110 mm

Загальна вага 5,413 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	48 mm
Радіус повороту	112,5 mm
Поворотне з'єднання	225 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712

Номер замовлення 00838859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712

Номер замовлення 00838859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

