

# STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	75 mm
Largeur totale	54 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Rivelé
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	15 mm

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Gris blanc (RAL9002)
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	65 mm
Diamètre d'encombrement	130 mm
Diamètre du dôme	30 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque carrée
Longueur de plaque	60 mm
Largeur de plaque	60 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	48 mm

# STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

