

# ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233

Pasūtījuma numurs 00028781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	135 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā krāvnese	270 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	115 mm
Kopējais svars	1,772 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	40 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	115 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233

Pasūtījuma numurs 00028781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

