

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	1500 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	132 mm
Largura geral	116 mm
Peso geral	3,2 kg

SUPORTE

Cor	Branco
Offset	69 mm
Raio giratório	117 mm
Interferência giratória	234 mm
Diâmetro do dome	116 mm

RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Azul
Diâmetro	90 mm
Largura do Piso	56 mm
Largura do corpo	56 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	100 mm
Largura da placa	100 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	70 mm
Diâmetro do furo da placa	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Número de encomenda 00062084

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

